

Garant**Maschio per tubi corazzati, non rivestito, PG: PG7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	133450 PG7
GTIN	4045197074904
Classe articolo	11H

Descrizione**Uso:**

Utilizzabile come maschio a macchina o per ripassare i filetti a mano.

Per filettatura di tubi corazzati DIN 40430.

Nota:

Codolo a norma DIN 40432.

Materiale da taglio: HSS E

Filetti per pollice: 20

Ø Filettatura: 12,5 mm

Lunghezza complessiva L: 70 mm

Ø codolo D_s: 9 mm

Quadro del codolo □: 7 mm

Ø preforo: 11,4 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	11,4 mm
Ø Filettatura	12,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Filetti per pollice	20
Numero taglienti Z	4
Passo della filettatura	1,27 mm
Ø Codolo D _s	9 mm

Lunghezza complessiva L	70 mm
Quadro del codolo □	7 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità di foratura massima consigliata L ₂	37,5 mm
Misura del filetto	Pg7
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	Pg
Angolo di filetto	80 grado
Norma	DIN 40432
Norma filettatura	DIN 40430
Forma dell'imbocco	D
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N

Olio	idoneo
a umido max.	limitatamente adatto