



## Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: 51813



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079441 51813
GTIN	616026518131
Classe articolo	03R

### Descrizione

#### Esecuzione:

#### **Dynabrade – Levigatrici diritte ad aria compressa.**

Levigatrici diritte versatili e silenziose in versione robusta ed ergonomica con impugnatura Soft. Microrettificatrice con numero di giri di **100.000 1/min.** Dotata di supporto ad alta velocità e di elevata qualità.

#### Uso:

**Utilizzare solo aria compressa priva di olio. Non oliare!**

#### Fornitura:

Incl nippli.

### Descrizione tecnica

Peso	0,4 kg
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Lunghezza	135 mm
Numero massimo giri	100000 min <sup>-1</sup>
Fabbisogno massimo d'aria	170 l/min
Rumorosità	81 dB(A)
Potenza fornita	75 W
Ø Pinze di serraggio	3 mm

Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte