

Atlas Copco

Levigatrice diritta ad aria compressa, pinza di serraggio Ø 6 mm, Modello: G2412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079452 G2412
GTIN	7322590010058
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrici diritte ad aria compressa. Stabili e silenziose. L'avviatore di sicurezza previene l'accensione accidentale.

Ø pinza di serraggio 6 mm. Esecuzione corta, numero massimo di giri **20000 1/min.**

Fornitura:

Incl nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Lunghezza	180 mm
Numero massimo giri	20000 min ⁻¹
Fabbisogno massimo d'aria	618 l/min
Peso	0,5 kg
Potenza fornita	350 W
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²

Scheda tecnica

Rumorosità	79 dB(A)
Denominazione originale prodotto	G2412-1
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

Accessori

Pinza di serraggio per levigatrici diritte Ø Pinze di serraggio 6 mm	079459 6
--	----------