



Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: 51701



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079441 51701
GTIN	616026517011
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Dynabrade – Levigatrici diritte ad aria compressa.

Levigatrici diritte versatili e silenziose in versione robusta ed ergonomica con impugnatura Soft. Mini-rettificatrice a turbina senza trasmissione con numero di giri massimo di **60.000 1/min.** Azionamento ad aria compressa su cuscinetti rivestiti in ceramica con **controllo numero di giri brevettato** per velocità costante sotto carico.

Uso:

Utilizzare solo aria compressa priva di olio. Non oliare!

Fornitura:

Incl nippli.

Descrizione tecnica

Rumorosità	66 dB(A)
Lunghezza	132 mm
Fabbisogno massimo d'aria	228 l/min
Numero massimo giri	60000 min ⁻¹
Peso	0,4 kg
Potenza fornita	75 W
Denominazione originale prodotto	51701
Ø Pinze di serraggio	3 mm

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

Accessori

Pinza di serraggio Modello 51673	079449 51673
----------------------------------	--------------