

**Smerigliatrice angolare a pistola ad aria compressa, Modello: G2302****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079311 G2302
GTIN	7322590019815
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Mini-smerigliatrice angolare a pistola con due miniplatorelli Roloc[®] di Ø 50/75 mm. Velocità regolabile con precisione mediante pulsante di avvio. Facilità d'uso elevata grazie all'impugnatura gommata.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Nota:

Per la mini-levigatrice 3M Roloc[®] di Ø 55 / 75 mm vedi da n. art. 554005.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	G2302
Peso	0,6 kg
Ø Massimo disco	75 mm
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm

Ø Minimo disco	50 mm
Potenza fornita	175 W
Rumorosità	81 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Fabbisogno massimo d'aria	534 l/min
Numero massimo giri	17000 min ⁻¹
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

Accessori

Disco abrasivo984F Grana 80	554006 80
Disco abrasivo237AA Grana 400	554009 400
Disco abrasivo787C Grana 60	554016 60
Disco abrasivo(CER) Grana 36	554013 36
Disco abrasivo(ZA) Grana 36	554018 36
Disco abrasivo984F Grana 60	554006 60
Disco abrasivo(CER) Grana 120	554013 120
Disco abrasivo787C Grana 80	554016 80
Disco abrasivo Combidisc®diamantato Grana 120	554033 120
Disco abrasivo Combidisc®(SiC) Grana 120	554023 120
Disco abrasivo(ZA) Grana 60	554019 60
Disco abrasivo787C Grana 60	554014 60
Disco abrasivo237AA Grana 180	554008 180
Disco abrasivo(ZA) Grana 50	554018 50
Disco abrasivo(ZA) Grana 80	554018 80
Disco abrasivo787C Grana 120	554014 120
Disco abrasivo237AA Grana 600	554008 600

Disco abrasivo237AA Grana 280	554009 280
Disco abrasivo984F Grana 36	554006 36
Disco abrasivo Combidisc®diamantato Grana 220	554033 220
Disco abrasivo787C Grana 80	554014 80
Disco abrasivo787C Grana 36	554016 36
Disco abrasivo(ZA) Grana 120	554019 120
Disco abrasivo237AA Grana 600	554009 600
Mola abrasiva Combidisc®(SiC) Grana 36	554024 36
Disco abrasivo984F Grana 80	554005 80
Disco abrasivo(ZA) Grana 36	554019 36
Disco abrasivo(ZA) Grana 60	554018 60
Disco abrasivo(CER) Grana 80	554013 80
Disco abrasivo(CER) Grana 120	554012 120
Disco abrasivo237AA Grana 120	554009 120
Disco abrasivo Combidisc®(SiC) Grana 36	554023 36
Mola abrasiva Combidisc®(SiC) Grana 60	554024 60
Disco abrasivo(CER) Grana 60	554013 60
Disco abrasivo(ZA) Grana 80	554019 80
Disco abrasivo(ZA) Grana 50	554019 50
Mola abrasiva Combidisc®(SiC) Grana 80	554024 80
Mola abrasiva Combidisc®(SiC) Grana 120	554024 120
Disco abrasivo(CER) Grana 36	554012 36
Disco abrasivo Combidisc®(SiC) Grana 60	554023 60
Disco abrasivo237AA Grana 180	554009 180
Disco abrasivo Combidisc®(SiC) Grana 80	554023 80
Disco abrasivo787C Grana 36	554014 36
Disco abrasivo984F Grana 36	554005 36
Disco abrasivo787C Grana 120	554016 120
Disco abrasivo Combidisc®diamantato Grana 60	554033 60

Disco abrasivo984F Grana 60	554005 60
Disco abrasivo237AA Grana 400	554008 400
Disco abrasivo237AA Grana 280	554008 280
Disco abrasivo(CER) Grana 60	554012 60
Disco abrasivo(ZA) Grana 120	554018 120
Disco abrasivo237AA Grana 120	554008 120
Disco abrasivo(CER) Grana 80	554012 80