

**Garant****Maschio a macchina extralungo in HSS-E, non rivestito, M: M6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	134660 M6
GTIN	4045197075772
Classe articolo	11H

**Descrizione****Esecuzione:****Con codolo ultralungo.**

≤ M10: codolo a norma DIN 371;

≥ M12: codolo a norma DIN 376.

**Vantaggi:**Particolarmente adatti **per la filettatura in punti di difficile accesso.****Descrizione tecnica**

Passo della filettatura	1 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	6 mm
Ø Preforo	5 mm
Numero taglienti Z	3
Norma	Norma interna
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	18 mm

Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M6
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	9 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		