

Garant**Maschio a macchina extralungo in HSS-E, non rivestito, M: M8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	134660 M8
GTIN	4045197075789
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:****Con codolo ultralungo.**

≤ M10: codolo a norma DIN 371;

≥ M12: codolo a norma DIN 376.

Vantaggi:Particolarmente adatti **per la filettatura in punti di difficile accesso.****Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	1,25 mm
Ø Preforo	6,8 mm
Ø Filettatura	8 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	Norma interna
Ø Codolo D _s	8 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Quadro del codolo □	6,2 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	24 mm

Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M8
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	9 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		