

Atlas Copco

Levigatrice diritta ad aria compressa, pinza di serraggio Ø 6 mm, Modello: G2422



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079452 G2422
GTIN	7322590011086
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrici diritte ad aria compressa. Stabili e silenziose. L'avviatore di sicurezza previene l'accensione accidentale.

Ø pinza di serraggio 6 mm. Esecuzione lunga con mandrino sottile, ideale per fori, numero massimo di giri **20000 1/min.**

Fornitura:

Incl nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	20000 min ⁻¹
Fabbisogno massimo d'aria	618 l/min
Peso	0,7 kg
Denominazione originale prodotto	G2422-1
Lunghezza	277 mm

Scheda tecnica

Vibrazione massima a norma EN	3,4 m/s ²
Potenza fornita	350 W
Rumorosità	77 dB(A)
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

Accessori

Pinza di serraggio per levigatrici diritte Ø Pinze di serraggio 6 mm	079459 6
--	----------