

 Atlas Copco

Levigatrice diritta ad aria compressa G2414, pinze di serraggio Ø 6 mm corta, Modello: S250



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 079447 S250 |
| GTIN | 7322590019839 |
| Classe articolo | 03R |

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta **robusta e potente**, con un'elevata **silenziosità**. L'avviatore di sicurezza previene l'accensione accidentale. Numero di giri massimo ottimizzato compreso tra **8500 e 25000 1/min.**

Esecuzione corta, lunghezza 215 mm.

Ø pinza di serraggio 6mm.

Fornitura:

Inclusi nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit):

sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Numero massimo giri | 25000 min ⁻¹ |
| Denominazione originale prodotto | G2414 S250 |
| Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s ² |

| | |
|--|---------------------|
| Potenza fornita | 950 W |
| Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno) | 13 mm |
| Fabbisogno massimo d'aria | 870 l/min |
| Rumorosità | 85 dB(A) |
| Peso | 0,78 kg |
| Raccordo pneumatico | 3/8 pollici |
| Filettatura di raccordo | BSP |
| Tipo di prodotto | Levigatrici diritte |

Accessori

| | |
|---|----------|
| Pinza di serraggio per levigatrici diritte Ø Pinze di serraggio 6 mm | 079459 6 |
|---|----------|