

 Atlas Copco**Smerigliatrici angolari ad aria compressa, Modello: G2408-115****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079312 G2408-115
GTIN	7322590010065
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrici angolari potenti, il cui numero di giri non scende neanche sotto sforzo. L'avviatore di sicurezza previene l'accensione accidentale.

Fornitura:

Incl nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	G2408-115
Vibrazione massima a norma EN	8,1 m/s ²
Fabbisogno massimo d'aria	786 l/min
Ø Massimo disco	115 mm
Peso	0,9 kg

Potenza fornita	350 W
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Numero massimo giri	12000 min ⁻¹
Rumorosità	81 dB(A)
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari