

Garant**Maschio a macchina, esecuzione vaporizzata, M: M27****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	134851 M27
GTIN	4045197350947
Classe articolo	11H

Descrizione tecnica

Ø Preforo	24 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Filettatura	27 mm
Passo della filettatura	3 mm
Numero taglienti Z	4
Norma	DIN 376
Ø Codolo D _s	20 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Quadro del codolo □	16 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	81 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M27
Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13

Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		