

 Atlas Copco

Levigatrice diritta ad aria compressa, G2424, pinze di serraggio Ø 6 mm lunga, Modello: S150



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079448 S150
GTIN	7322590019877
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta **robusta e potente**, con un'elevata **silenziosità**. L'avviatore di sicurezza previene l'accensione accidentale. Numero di giri massimo ottimizzato compreso tra **8500 e 25000 1/min.**

Con mandrino lungo e sottile, ideale per fori, lunghezza 317 mm.

Ø pinza di serraggio 6mm.

Fornitura:

Inclusi nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit):

sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	G2424 S150
Potenza fornita	750 W
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	13 mm
Peso	0,96 kg

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Numero massimo giri	15000 min ⁻¹
Fabbisogno massimo d'aria	432 l/min
Rumorosità	76 dB(A)
Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

Accessori

Pinza di serraggio per levigatrici diritte Ø Pinze di serraggio 6 mm	079459 6
--	----------