

**HOLEX®**
**Filiere 6g, M: M16**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	140320 M16
GTIN	4045197083333
Classe articolo	12K

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa.  $\geq$  **M3 con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Tipo di filettatura: M

Angolo di filetto: 60 grado

Materiale da taglio: HSS

Norma: EN 22568

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 2 mm

Ø esterno: 45 mm

Altezza: 18 mm

**Descrizione tecnica**

Altezza	18 mm
Passo	2 mm
Ø esterno	45 mm

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	16
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra