

Garant**Filiera Filettatura sinistra, M-LH: M5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	140620 M5
GTIN	4045197083647
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa.

Imbocco a 1 spira e 3/4. Con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio.

Descrizione tecnica

Passo	0,8 mm
Altezza	7 mm
Ø Esterno	20 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	M5
Tipo di filettatura	M-LH
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS

Norma	EN 22568
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		