

Garant**Set di maschi a mano, non rivestito, M: M1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130150 M1
GTIN	4045197065216
Classe articolo	11G

Descrizione**Esecuzione:**

Set composto da tre pezzi, **1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**
Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Descrizione tecnica

Ø Preforo	0,75 mm
Passo della filettatura	0,25 mm
Ø Filettatura	1 mm
Norma	DIN 352
Ø Codolo D _s	2,5 mm
Lunghezza complessiva L	25 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	2 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M1

Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

