



## Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: 52862



### Dati di ordinazione

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Numero d'ordine | 079441 52862 |
| GTIN            | 616026528628 |
| Classe articolo | 03R          |

### Descrizione

#### Esecuzione:

#### **Dynabrade – Levigatrici diritte ad aria compressa.**

Levigatrici diritte versatili e silenziose in versione robusta ed ergonomica con impugnatura Soft. Mini-rettificatrice bilanciata, a bassa velocità con **numero di giri regolabile fino a 25.000 1/min.**

#### **Fornitura:**

Incl nippli.

### Descrizione tecnica

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Lunghezza                        | 144 mm                  |
| Denominazione originale prodotto | 52862                   |
| Potenza fornita                  | 298 W                   |
| Numero massimo giri              | 25000 min <sup>-1</sup> |
| Vibrazione massima a norma EN    | 2,6 m/s <sup>2</sup>    |
| Peso                             | 0,48 kg                 |
| Rumorosità                       | 79 dB(A)                |
| Fabbisogno massimo d'aria        | 564 l/min               |
| Ø Pinze di serraggio             | 3 mm                    |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Raccordo pneumatico     | 1/4 pollici         |
| Filettatura di raccordo | NPT                 |
| Tipo di prodotto        | Levigatrici diritte |