

Garant**Set di maschi a mano, non rivestito, M: M1,2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130150 M1,2
GTIN	4045197065223
Classe articolo	11G

Descrizione**Esecuzione:**

Set composto da tre pezzi, **1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Passo della filettatura: 0,25 mm

Lunghezza complessiva L: 25 mm

Ø codolo D_s: 2,5 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Ø preforo: 0,95 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	0,25 mm
Ø Preforo	0,95 mm
Ø Filettatura	1,2 mm
Norma	DIN 352
Ø Codolo D _s	2,5 mm
Lunghezza complessiva L	25 mm

Quadro del codolo □	2,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	2,4 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M1,2
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		

Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	limitatamente adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto