

**Garant****Filiere 6g, M: M3**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	140300 M3
GTIN	4045197083074
Classe articolo	11K

## Descrizione

### Esecuzione:

Forma chiusa preincisa.  $\geq$  **M3 con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

## Descrizione tecnica

Altezza	5 mm
Passo	0,5 mm
Ø Esterno	20 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	M3
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS

Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		