

**Garant****Filiere 6e, M: M12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	140350 M12
GTIN	4045197083418
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa.  $\geq$  **M3 con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Campo di tolleranza 6e = **con sottomisura ca. 0,03 – 0,04 mm.** Per la classe di tolleranza "media", se i perni sono trattati con uno **strato galvanico protettivo.**

**Descrizione tecnica**

Altezza	14 mm
Passo	1,75 mm
Ø Esterno	38 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	M12
Tipo di filettatura	M

Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		