

**Garant****Set di maschi a mano, non rivestito, M: M2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130150 M2
GTIN	4045197065261
Classe articolo	11G

**Descrizione****Esecuzione:**

Set composto da tre pezzi, **1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,4 mm

Lunghezza complessiva L: 32 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Ø preforo: 1,6 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	2 mm
Passo della filettatura	0,4 mm
Ø Preforo	1,6 mm
Norma	DIN 352
Ø Codolo D <sub>s</sub>	2,8 mm
Lunghezza complessiva L	32 mm

Quadro del codolo □	2,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	4 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M2
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		

Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	limitatamente adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto