

HOLEX®
Filiere 6g, M: M30

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	140320 M30
GTIN	4045197530233
Classe articolo	12K

Descrizione
Esecuzione:

Forma chiusa preincisa. \geq **M3 con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Tipo di filettatura: M

Angolo di filetto: 60 grado

Materiale da taglio: HSS

Norma: EN 22568

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 3,5 mm

Ø esterno: 65 mm

Altezza: 25 mm

Descrizione tecnica

Altezza	25 mm
Passo	3,5 mm
Ø esterno	65 mm

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	30
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra