

HOLEX®
Filiere, M: M24

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	140450 M24
GTIN	4045197595263
Classe articolo	12K

Descrizione
Esecuzione:

Forma chiusa preincisa. \geq **M3 con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate**, angolo di spoglia superiore ca. 15°.

Tipo di filettatura: M

Angolo di filetto: 60 grado

Materiale da taglio: HSS E

Norma: EN 22568

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 3 mm

Ø esterno: 55 mm

Altezza: 22 mm

Descrizione tecnica

Altezza	22 mm
Passo	3 mm
Ø esterno	55 mm

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	24
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra