

HOLEX®**Filiere, M: M5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	140450 M5
GTIN	4045197595171
Classe articolo	12K

Descrizione**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa. \geq **M3 con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate**, angolo di spoglia superiore ca. 15°.

Tipo di filettatura: M

Angolo di filetto: 60 grado

Materiale da taglio: HSS E

Norma: EN 22568

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 0,8 mm

Ø esterno: 20 mm

Altezza: 7 mm

Descrizione tecnica

Passo	0,8 mm
Altezza	7 mm
Ø esterno	20 mm

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	5
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra