

Garant
Maschio a mano singolo Sgrossatore, non rivestito, M: M3,5

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130160 M3,5 |
| GTIN | 4045197065568 |
| Classe articolo | 11G |

Descrizione
Esecuzione:

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,6 mm

Lunghezza complessiva L: 40 mm

 Ø codolo D_s: 4 mm

Quadro del codolo □: 3 mm

Ø preforo: 2,9 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø Preforo | 2,9 mm |
| Ø Filettatura | 3,5 mm |
| Passo della filettatura | 0,6 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Ø Codolo D _s | 4 mm |
| Lunghezza complessiva L | 40 mm |
| Quadro del codolo □ | 3 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |
| Materiale da taglio | HSS |

| | |
|---------------------------------|---|
| Profondità filettatura | 7 mm |
| Tipo di filettatura | M |
| Misura del filetto | M3,5 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | A |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3xD in caso di foro cieco |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3xD in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche | limitatamente adatto | | |
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | | |
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| GG(G) | limitatamente adatto | | |
| Uni | limitatamente adatto | | |
| Olio | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |

