

**Garant****Maschio a mano singolo Semifinitore, non rivestito, M: M3,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130170 M3,5
GTIN	4045197065766
Classe articolo	11G

**Descrizione****Esecuzione:**

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,6 mm

Lunghezza complessiva L: 40 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 4 mm

Quadro del codolo □: 3 mm

Ø preforo: 2,9 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Preforo	2,9 mm
Passo della filettatura	0,6 mm
Ø Filettatura	3,5 mm
Norma	DIN 352
Ø Codolo D <sub>s</sub>	4 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Quadro del codolo □	3 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS

Profondità filettatura	7 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M3,5
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	D
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

