

**Garant****Set di maschi a mano, non rivestito, M: M20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130150 M20
GTIN	4045197065469
Classe articolo	11G

**Descrizione****Esecuzione:**

Set composto da tre pezzi, **1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 2,5 mm

Lunghezza complessiva L: 95 mm

Ø codolo D<sub>c</sub>: 16 mm

Quadro del codolo □: 12 mm

Ø preforo: 17,5 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	20 mm
Passo della filettatura	2,5 mm
Ø Preforo	17,5 mm
Norma	DIN 352

Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Lunghezza complessiva L	95 mm
Quadro del codolo □	12 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	40 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M20
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		

Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	limitatamente adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto