

**Garant****Set di maschi a mano, non rivestito, M: M24****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130150 M24    |
| GTIN            | 4045197065483 |
| Classe articolo | 11G           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Set composto da tre pezzi, **1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 3 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

Ø codolo D<sub>c</sub>: 18 mm

Quadro del codolo □: 14,5 mm

Ø preforo: 21 mm

**Descrizione tecnica**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Passo della filettatura | 3 mm    |
| Ø Filettatura           | 24 mm   |
| Ø Preforo               | 21 mm   |
| Norma                   | DIN 352 |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Ø Codolo $D_s$                  | 18 mm  |
| Lunghezza complessiva L         | 110 mm   |
| Quadro del codolo $\square$     | 14,5 mm  |
| Classe di tolleranza            | ISO 2 6H   |
| Materiale da taglio             | HSS  |
| Profondità filettatura          | 48 mm  |
| Tipo di filettatura             | M  |
| Misura del filetto              | M24  |
| Rivestimento                    | non rivestito                                    |
| Angolo di filetto               | 60 grado   |
| Norma filettatura               | DIN 13   |
| Forma dell'imbocco              | A  |
| Forma dell'imbocco              | D  |
| Forma dell'imbocco              | C  |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                         |
| Passaggio interno per LR        | no   |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a $3 \times D$ in caso di foro cieco        |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a $3 \times D$ in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio             | destro   |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano                                   |
| Colore collarino                | senza  |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                               |

## Dati utente

|                              | Idoneità             | $V_c$ | Codice ISO |
|------------------------------|----------------------|-------|------------|
| Alluminio, plastiche         | limitatamente adatto |       |            |
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto |       |            |
| Alluminio > 10% Si           | limitatamente adatto |       |            |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |
| GG(G)                           | limitatamente adatto |
| Uni                             | limitatamente adatto |
| Olio                            | idoneo               |
| a secco                         | limitatamente adatto |