

Garant**Corpo abrasivo in ceramica triangolo (obliquo), grosso, Modello: 1010TA****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	501520 1010TA
GTIN	4062406372675
Classe articolo	58F

Descrizione**Esecuzione:**

I **corpi abrasivi in ceramica** (grana abrasiva al corindone con legante ceramico) sono quelli **più utilizzati per la finitura a trascinamento** e possono essere impiegati **per qualsiasi applicazione. Densità molto elevata e massima azione abrasiva.**

Esecuzione ad alte prestazioni per **tempi di lavorazione ridotti**. Ridotta tendenza all'abrasione e lunga durata.

Uso:

Per **sbavature rapide e arrotondamenti** di bordi nonché come **fase preliminare della lucidatura di acciaio, acciaio legato** e altre **leghe dello stesso metallo**. Anche per la sgrossatura di materie plastiche e metalli non ferrosi, ma con il rischio di un più rapido danneggiamento dei corpi abrasivi e di una ridotta azione abrasiva.

La forma **a triangolo (obliquo)** è quella più universale.

Descrizione tecnica

Lunghezza	10 mm
Descrizione della forma	Triangolo (obliquo)

Altezza	10 mm
Grado di finezza	grossa
Serie	GMT
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	grosso
Contenuto	25 kg
Tipo di prodotto	Corpo abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		