

**Garant****Maschio a mano singolo Finitore, non rivestito, M: M2****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130180 M2     |
| GTIN            | 4045197065919 |
| Classe articolo | 11G           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,4 mm

Lunghezza complessiva L: 32 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Ø preforo: 1,6 mm

**Descrizione tecnica**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ø Filettatura           | 2 mm     |
| Ø Preforo               | 1,6 mm   |
| Passo della filettatura | 0,4 mm   |
| Norma                   | DIN 352  |
| Ø Codolo D <sub>s</sub> | 2,8 mm   |
| Lunghezza complessiva L | 32 mm    |
| Quadro del codolo □     | 2,1 mm   |
| Classe di tolleranza    | ISO 2 6H |
| Materiale da taglio     | HSS      |

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Profondità filettatura          | 4 mm                                    |
| Tipo di filettatura             | M                                       |
| Misura del filetto              | M2                                      |
| Rivestimento                    | non rivestito                           |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                |
| Norma filettatura               | DIN 13                                  |
| Forma dell'imbocco              | C                                       |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                |
| Passaggio interno per LR        | no                                      |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3xD in caso di foro cieco        |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3xD in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio             | destro                                  |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano                          |
| Colore collarino                | senza                                   |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                      |

## Dati utente

|                                 | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche            | limitatamente adatto |                |            |
| Alluminio (a truciolo corto)    | limitatamente adatto |                |            |
| Alluminio > 10% Si              | limitatamente adatto |                |            |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| GG(G)                           | limitatamente adatto |                |            |
| Uni                             | limitatamente adatto |                |            |
| Olio                            | idoneo               |                |            |
| a secco                         | limitatamente adatto |                |            |

