

**Garant**

**Agenti di trattamento liquidi, 5 l acciaio, acciaio inossidabile, Lucidatura a specchio, Modello: SHINY**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 501655 SHINY  |
| GTIN            | 4062406372897 |
| Classe articolo | 58F           |

**Descrizione****Esecuzione:**

I **composti** (agenti di trattamento liquidi) vengono aggiunti alle rettificatrici a slittamento durante il processo a umido. La loro funzione è quella di **potenziare la capacità di rettifica pulendo allo stesso tempo i pezzi e i corpi abrasivi.**

Con **protezione contro la corrosione** per tutti i metalli non ferrosi.

**Uso:**

Aggiungere il composto all'acqua di processo nel relativo serbatoio soltanto secondo il dosaggio specificato. Il recipiente graduato fornito in dotazione con la burattatrice agevola il dosaggio corretto.

**Nota:**

Non è disponibile in tutti i paesi. Consegna tramite corriere espresso non disponibile.

**Descrizione tecnica**

|            |  |
|------------|--|
| Adatta per | Acciaio, acciaio legato<br>- Lucidatura a specchio |
| Valore pH  | 7,6 %  |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Dosaggio                        | 5 - 7 %               |
| Serie                           | GMT                   |
| Contenuto                       | 5 l                   |
| Attributo del nome del prodotto | Lucidatura a specchio |
| Tipo di prodotto                | Agenti di trattamento |

### Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | limitatamente adatto |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Metallo duro (HM)                | idoneo               |                |            |
| INOX                             | idoneo               |                |            |
| Ti                               | idoneo               |                |            |
| GG(G)                            | idoneo               |                |            |
| CuZn                             | limitatamente adatto |                |            |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| a umido max.                     | idoneo               |                |            |