

**Garant**

**Lama di troncatura Acciaio, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w:  
26/2,2mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273552 26/2,2
GTIN	4062406373641
Classe articolo	21W

**Descrizione****Per:**

Portautensili n. art. 273984 – 274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	2,2 mm
Altezza tagliente h <sub>5</sub>	26 mm
Per Ø pezzo max.	50 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura