



Olio multifunzionale, Modello: 5000



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083005 5000
GTIN	5032227495005
Classe articolo	08E

Descrizione

Esecuzione:

Olio multifunzionale WD-40 di fama mondiale, **pressoché inodore, con agente distaccante ecologico aggiunto**, privo di teflon, resina, silicone e acidi.

Uso:

- **Scioglieruggine con eccezionale azione capillare – sblocca rapidamente raccordi arrugginiti, viti e dadi bloccati.**
- **Detergente – scioglie anche lo sporco più resistente senza impastare né incrostare le superfici.**
- **Lubrificante per tutte le superfici di scorrimento, per meccanica di precisione, cerniere, tiranti Bowden, serrature e rivestimenti.**
- **Anticorrosivo – WD-40 elimina l'umidità penetrando nei pori del materiale da proteggere. Utensili delicati e di qualità rimangono inalterati.**
- **Spray per contatti – elimina l'umidità dai componenti elettrici.**

Se applicato con **nebulizzatore per uso industriale n. art. 083006 o n. art. 083509 – 083517** risulta economico anche l'impiego su larga scala.

Nota:

Autorizzazioni: tra le altre **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Descrizione tecnica

Viscosità cinematica	< 1 mm ² /s
Classe di merci pericolose	3
Idrosolubilità	insolubile
Punto di infiammabilità	47 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS08 nocivo per la salute
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS02: Fiamma
Colore	ambra
Proprietà ossidanti	indeterminato
Punto di ebollizione	176 °C
Contenuto	5 l
Esecuzione	Tanica
Tipo di prodotto	Olio multifunzionale / olio universale