

Garant**Lama di troncatura Vario smart, neutro, Larghezza gola w: 2,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273570 2,2
GTIN	4062406377311
Classe articolo	21W

Descrizione**Vantaggi:**

- **Tutti gli utensili Vario smart possono essere combinati a piacere.**
- **Per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.**
- **In caso di sostituzione dell'utensile, le viti calibrate permettono di ottenere una ripetibilità pari a < 0,02 mm.**

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Per Ø pezzo max.	44 mm
Larghezza gola w	2,2 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Lunghezza complessiva L	74 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura

