


**Garant****Inserto di troncatura neutro, HB9035, Larghezza gola w: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	275021 4
GTIN	4062406378332
Classe articolo	21H

**Descrizione****Uso:**

Per cartuccia n. art. 274030 – 274090.

**Per:**

Cartuccia n. art. 274030 – 274134.

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	4 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB9035
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro

Tipo di prodotto

Inserito per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	140 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	50 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	80 m/min	K
continuo	limitatamente adatto		
irregolare	limitatamente adatto		
interrotto	limitatamente adatto		
a umido max.	limitatamente adatto		