


Garant**Inserto di troncatura neutro, HB9035, Larghezza gola w: 5mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 275021 5 |
| GTIN | 4062406378356 |
| Classe articolo | 21H |

Descrizione**Uso:**

Per cartuccia n. art. 274030 – 274090.

Per:

Cartuccia n. art. 274030 – 274134.

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------------|
| Larghezza gola w | 5 mm |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ² | 0,15 mm/gir, |
| Materiale da taglio | HM |
| Condizione di taglio | continuo |
| Tipo | HB9035 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 |
| Profilo degli inserti | neutro |

Tipo di prodotto

Inserito per troncatura

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | limitatamente adatto | 140 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | limitatamente adatto | 120 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 100 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | limitatamente adatto | 80 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | limitatamente adatto | 50 m/min | P |
| GG(G) | limitatamente adatto | 80 m/min | K |
| continuo | limitatamente adatto | | |
| irregolare | limitatamente adatto | | |
| interrotto | limitatamente adatto | | |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |