


Garant**Inserto di troncatura neutro, HB9140, Larghezza gola w: 8mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	275024 8
GTIN	4062406378486
Classe articolo	21H

Descrizione

Uso:

Per cartuccia n. art. 274030 – 274090.

Per:

Cartuccia n. art. 274030 – 274134.

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,19 mm/gir,
Larghezza gola w	8 mm
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB9140
Numero di sostituzioni/taglienti	1

Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserito per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	130 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	90 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	M
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Inserito di troncatura neutro Larghezza gola w 8,0 mm	273292 8,0
---	------------