


**Garant**

**Inserto di troncatura neutro, HB9140, Larghezza gola w: 5mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	275024 5
GTIN	4062406378448
Classe articolo	21H

### Descrizione

**Uso:**

Per cartuccia n. art. 274030 – 274090.

**Per:**

Cartuccia n. art. 274030 – 274134.

### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Larghezza gola w	5 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB9140
Numero di sostituzioni/taglienti	1

## Scheda tecnica

Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	130 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	90 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	80 m/min	M
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		