

**Garant****Inserto di troncatura neutro, HU9310, Larghezza gola w: 5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	275027 5
GTIN	4062406378547
Classe articolo	21H

**Descrizione****Uso:**

Per cartuccia n. art. 274030 – 274090.

**Per:**

Cartuccia n. art. 274030 – 274134.

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/gir,
Larghezza gola w	5 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU9310
Numero di sostituzioni/taglienti	1

Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserito per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	380 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	360 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	280 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	limitatamente adatto		