

**Garant****Cartuccia Heavy-Duty-Plus per scanalatura frontale, destro, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 234/350mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274079 234/350
GTIN	4062406378622
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Per inserti n. art. 275021 – 275048.

**Uso:**

In abbinamento al portautensili n. art. 274006.

**Attenzione:**

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  minimo per il 1° intaglio di cava /  $D_2 = \varnothing$  massimo per il 1° Intaglio di cava.

$D_2 = 999$  nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio cave $t_{max}$ .	120 mm
Ø Massimo 1° intaglio $D_2$	350 mm
Ø Minimo 1° intaglio $D_1$	234 mm
Tipo di impiego	destro
Chiave di sistema	sì
Larghezza gola w	8 mm
Tipo di prodotto	Cartuccia

