

Garant**Inserto di troncatura Raggio completo, HB9035, Larghezza gola w: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	275042 6
GTIN	4062406378738
Classe articolo	21H

Descrizione**Uso:**

Per cartuccia n. art. 274030 – 274090.

Per:

Cartuccia n. art. 274030 – 274134.

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,17 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Larghezza gola w	6 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB9035
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	50 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	80 m/min	K
continuo	limitatamente adatto		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		