

**Garant****Inserto di troncatura Raggio completo, HB9035, Larghezza gola w: 4mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	275042 4
GTIN	4062406378714
Classe articolo	21H

## Descrizione

**Uso:**

Per cartuccia n. art. 274030 – 274090.

**Per:**

Cartuccia n. art. 274030 – 274134.

## Descrizione tecnica

Larghezza gola w	4 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB9035
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	80 m/min	K
continuo	limitatamente adatto		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		