

**Garant****Inserto di troncatura Raggio completo, HB9140, Larghezza gola w: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	275045 6
GTIN	4062406378783
Classe articolo	21H

**Descrizione****Uso:**

Per cartuccia n. art. 274030 – 274090.

**Per:**

Cartuccia n. art. 274030 – 274134.

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/gir,
Larghezza gola w	6 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB9140
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	130 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	90 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	80 m/min	M
continuo	limitatamente adatto		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		