

Garant**Inserto di troncatura Raggio completo, HU9310, Larghezza gola w: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	275048 4
GTIN	4062406378813
Classe articolo	21H

Descrizione**Uso:**

Per cartuccia n. art. 274030 – 274090.

Per:

Cartuccia n. art. 274030 – 274134.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	4 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,12 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU9310
Numero di sostituzioni/taglienti	1

Tipo di prodotto

Inserito per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	380 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	360 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	280 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	limitatamente adatto		