

**Chiave con bocca triangolare, Per viti: M10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	623503 M10
GTIN	4062406380557
Classe articolo	62C

Descrizione**Esecuzione:**

In tubo di acciaio di precisione, esecuzione zincata con spina di manovra.

Uso:

Per viti a testa triangolare secondo DIN 22424 e per dadi triangolari secondo DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Lunghezza codolo: 140 mm

Altezza della testa dimensione interna F: 15,05 mm

Ø gambo: 19 mm

Descrizione tecnica

Per viti	M10
Altezza della testa dimensione interna F	15,05 mm
Ø gambo	19 mm
Lunghezza codolo	140 mm
Norma	DIN 22417 A

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca triangolare
Materiale	Tubo di acciaio
Superficie	zincati
Tipo di prodotto	Chiave a bussola