

**Chiave con bocca triangolare, Per viti: M4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	623503 M4
GTIN	4062406380519
Classe articolo	62C

Descrizione**Esecuzione:**

In tubo di acciaio di precisione, esecuzione zincata con spina di manovra.

Uso:

Per viti a testa triangolare secondo DIN 22424 e per dadi triangolari secondo DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Lunghezza codolo: 90 mm

Altezza della testa dimensione interna F: 6,8 mm

Ø gambo: 10 mm

Descrizione tecnica

Ø gambo	10 mm
Per viti	M4
Altezza della testa dimensione interna F	6,8 mm
Lunghezza codolo	90 mm
Norma	DIN 22417 A

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca triangolare
Materiale	Tubo di acciaio
Superficie	zincati
Tipo di prodotto	Chiave a bussola