


Garant
CC. T 120404, Tipo: HU7315-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260064 HU7315-1
GTIN	4062406380298
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120404 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,1 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HU7315-1
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	G
Condizione di taglio	continuo

Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	non rivestito
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	AF
Impiego principale	N
Codice ISO Inserto	CCGT 120404
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura