

Garant
DC. T 070204, Tipo: HU7315-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260353 HU7315-1
GTIN	4062406380304
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 070204 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,6 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,1 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm
Tolleranza	G
Materiale da taglio	HM
Tipo	HU7315-1

Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Rompitrucioli	AF
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura