

Garant
DC. T 11T308, Tipo: HU7315-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260361 HU7315-1
GTIN	4062406381523
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T308 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucioli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,6 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,1 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	AF
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Rivestimento	non rivestito
Tipo	HU7315-1
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	N
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura