

HOLEX®**Filiere HSS-E, M × passo: 6X0,75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	141065 6X0,75
GTIN	4045197595270
Classe articolo	12K

Descrizione**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate, angolo di spoglia superiore ca. 15°. Per acciai ad alta resistenza e inossidabili.

Tipo di filettatura: MF

Angolo di filetto: 60 grado

Materiale da taglio: HSS E

Norma: EN 22568

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 0,75 mm

Ø esterno: 20 mm

Altezza: 7 mm

Descrizione tecnica

Passo	0,75 mm
Altezza	7 mm
Ø esterno	20 mm

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	6
Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra