

**HOLEX®**
**Filiere HSS, M × passo: 8X1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	141060 8X1
GTIN	4045197084347
Classe articolo	12K

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

**Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Tipo di filettatura: MF

Angolo di filetto: 60 grado

Materiale da taglio: HSS

Norma: EN 22568

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1 mm

Ø esterno: 25 mm

Altezza: 9 mm

**Descrizione tecnica**

Passo	1 mm
Altezza	9 mm
Ø esterno	25 mm

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	8
Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra